

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9666.926**

**Armoires électriques juxtaposables  
VX25**

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.926 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoires de distribution

Armoires électriques juxtaposables VX en tant qu'armoires de distribution prévues pour recevoir des modules d'équipement intérieur ISV.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | VX 9666.926   |
| Matériau                    | Tôle d'acier  |
| Finition                    | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaques passe-câbles : zinguées |
| Couleur                     | RAL 7035  |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaques passe-câbles<br>Panneau arrière<br>Toit<br>Serrure : panneton double de 3 mm             |
| Nombre de portes            | 2   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Remarque  | Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard<br>Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529     | IP 55   |
| Indice de protection NEMA                             | NEMA 12   |
| Test specification                                    | CEI 61 439-1/-2   |
| Dimensions  | Largeur: 1.100 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 115,4 kg  |
| Poids brut  | 126,8 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 384,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit   |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080  |
| ETIM 9  | EC000214  |
| ECLASS 8.0  | 27142409  |
| Description produit                                   | VX Armoire de distribution (ISV), LHP : 1100x2000x600 mm, en tôle d'acier, à deux portes  |

# Approbation

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV |
| Certificats | Finition              |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité UK