Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9666.966

Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 28.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



VX 9666.966 - Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires de distribution

Armoires électriques juxtaposables VX en tant qu'armoires de distribution prévues pour recevoir des modules d'équipement intérieur ISV.







Caractéristiques

Nombre de portes	2
	Serrure : panneton double de 3 mm
	Toit
	Panneau arrière
	Plaques passe-câbles
	Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
	Porte(s)
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
Couleur	RAL 7035
	Plaques passe-câbles : zinguées
	revêtement poudre extérieur, laque texturée
	Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Matériau ————————————————————————————————————	Tôle d'acier

Référence	VX 9666.966

© Rittal 2025

Caractéristiques

Remarque	Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Test specification	CEI 61 439-1/-2
Dimensions	Largeur: 1.100 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	111.65
Poids brut	118.6
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	359,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177929777
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV-GL
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3