


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.749**

**Plaque de raccordement**

État: 27.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.749 - Plaque de raccordement pour barres de cuivre lamellées

Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.

## Caractéristiques

Référence	SV 9676.749
Description produit	Pour le raccordement de barres de cuivre lamellées à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
Matériau	Plaque de raccordement : cuivre Poussoir : acier inoxydable Crampon de jeux de barres : acier inoxydable
Composition de la livraison	Avec matériel de fixation (sans vis)
Consigne de montage	La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies. Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
Barres par phase	2
Cote de fixation	50 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	100 x 20 mm
Convient aux barres de cuivre lamellées	Nombre: 2 Avec un nombre de lamelles: 10 Avec largeur de lamelle: 100 mm Avec épaisseur de lamelle: 1 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,62 kg
Poids brut	0,639 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,27
Numéro du tarif douanier	73269098

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Plaque de raccordem.pour barres lamell.

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK