
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.097

VX IT Open

Staat: 19.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 1182.097 - VX IT Open

Uitvoering VX IT-standaard, zonder voor- en achterdeur





Functies

Bestelnr.	VX 1182.097
Uitvoering	Kastframe VX met dakplaat zonder frontdeur en deur achter geventileerd zonder zijwanden
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe en dak: RAL 7035 Interieuropbouw: RAL 9005
Levering	Kastframe Profielen, 19" Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid

Functies

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	150 mm / 330 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	720 mm
19"-bevestiging	boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd en aan de montagerail aan het kastframe geschroefd
Uitvoering	Standaard
Uitvoering dak	meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering profielen	Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem	open
Uitvoering 19"-niveau(s)	voor en achter
Belastbaarheid	15.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416	12.000 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	73 kg
Brutogewicht	76 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	VX IT Open, 19"-profielen boven en onder aan diepteprofielen en aan de montagerail aan het kast-/behuizingsframe geschroefd, BHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit