Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.215.2901.14

HSK-K-MZ-Ex

Staat: 05.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.215.2901.14 - HSK-K-MZ-Ex

Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.215.2901.14
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Polyamid-AL Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Leveringseenheid	25 st.

Functies

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 29, klembereik 18 - 25, polyamide-AL, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 70