#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.380

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# SV 9677.380 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

#### Caractéristiques

Référence	SV 9677.380
Modèle	pour jeux de barres tripolaires
Mode de fonctionnement	Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à
	fermeture brusque automatique
	Séparation sûre des contacts par double interruption
Matériau	Polyamide
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
	Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035
	Couvercle: RAL 7001
	Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	3
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M12
Installation type	Fixation par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	400 V, 3~
Courant nominal max.	630 A
Test specification	CEI/EN 60 947-3
	EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 100 mm
	Hauteur: 941 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques	6 - 240 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15.56
Poids brut	15.72
Taux de cuivre (kg / pièce)	4.78
Numéro du tarif douanier	85043129
EAN	4028177806825
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3