


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915

Blocs de raccordement

État: 02.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Blocs de raccordement

Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.915
Description produit	Pour le raccordement des câbles et des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier zinguée E-Cu étamé
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	1 000 A
Dimensions	Largeur: 98 mm
Raccordement de câbles cylindriques	185 - 300 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,35 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,893
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Description produit	Bloc racc.1000A-câbles/bride à étrier

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK