

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952 Transformateurs

État: 25.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.952 - Transformateurs

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.952
Description produit	Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau	Polyamide
Pour taille	3
Pour référence(s)	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Puissance nominale	1,5 VA
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	CEI 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 4 mm ²
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,136 kg

Caractéristiques

Poids brut	0,146 kg
Numéro du tarif douanier	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Description produit	SV Transformateur 500 A/5 A pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 3 / Adaptateur pour jeu de barres RiLine Compact (SV 9677.XXX)