

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.313.2501.50 HSK-W

Staat: 24.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.313.2501.50 - HSK-W

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang



Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.313.2501.50 |
| Uitvoering | Knie 90 graden |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang |
| Materiaal | Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 33 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |

Funcities

| | |
|---------------------------|--|
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 11 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 °C |
| Schroefdraadlengte | 11 mm |
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Hoekwartel HSK-W, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |