

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1423.500

Kunststof wandkasten KS

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1423.500 - Kunststof wandkasten KS

Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteinstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangepaste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.



Funcities

| | |
|------------|--|
| Bestelnr. | KS 1423.500 |
| Uitvoering | zonder zichtvenster |
| Materiaal | Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber |
| Oppervlak | Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Levering | Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting Montageplaat Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen Aan de zijkant aangepaste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteinstelling |

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Opmerking | Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C... +75 °C. |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 200 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 150 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 145 mm x 250 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Draairichting deur om te wisselen | Ja |
| Aantal sluitingen | 1 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Basismateriaal | Kunststof |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,179 kg |
| Brutogewicht | 3,381 kg |
| Douanetariefnummer | 94037000 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KS Kunststof wandkast, 200x300x150 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, zonder zichtvenster |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Bureau Veritas
TÜV

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK