Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.299.2100.15

# HSK-K-PVDF

Staat: 02.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# SZ 1.299.2100.15 - HSK-K-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof voor chemische toepassingen en met groter temperatuurbereik

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.299.2100.15 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof voor chemische toepassingen en met groter temperatuurbereik |
| Materiaal | PVDF V0 conform UL 94<br>Dichtring: FKM |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Sleutelwijdte | 33 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 11 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...150 °C |
| Schroefdraadlengte | 11 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-PVDF PG21, voor kabel 9-16 mm, PVDF |