

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1303.000

## Basiskast AX, roestvaststaal

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1303.000 - Basiskast AX, roestvaststaal

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.



## Funcities

Bestelnr.	AX 1303.000
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en), openingshoek 130° Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

# Funcities

Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK-code	IK10
Afmetingen	Breedte: 380 mm Hoogte: 380 mm Diepte: 210 mm
Materiaaldikte deur	1,5 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat	2 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	330 mm x 355 mm
Aantal deuren	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,31 kg
Brutogewicht	10,29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,08
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AX Wandkast, BHD: 380x380x210 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
PCF-declaration