

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.610.2016.31**

**HSK-M-Ex**

Staat: 04.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.610.2016.31 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



## Functies

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr.                     | SZ 1.610.2016.31  |
| Uitvoering                    | recht   |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen  |
| Materiaal                     | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                     | vernikkeld (mat)  |
| Kleur                         | Overige   |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm  |
| Sleutelwijdte                 | 24 mm   |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,  |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja  |
| Buigradius (max.)             | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee   |
| Glasvezel versterkt           | Nee   |
| Halogeenvrij                  | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee   |

# Funcities

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee  |
| Slagvast                  | Ja   |
| Met contraoer             | Nee  |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 10 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C   |
| Leveringseenheid          | 50 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-Ex, metrisch-lang, M 20 x 1,5, klembereik 7 - 12, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |