

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1562.000 Klemmenkasten KX

Staat: 27.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1562.000 - Klemmenkasten KX Roestvaststaal

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.



Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | KX 1562.000 |
| Product omschrijving | System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen. |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180 |
| Levering | Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |

Functies

| | |
|----------------------------|--|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Afmetingen | Breedte: 200 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 80 mm |
| Materiaaldikte deksel | 1,25 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 4 |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,68 kg |
| Brutogewicht | 1,726 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,11 |
| Douanetariefnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KX Klemmenkast, BHD: 200x200x80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------------|--|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
PCF-declaration