

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.610.5000.31**

**HSK-M-Ex**

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.610.5000.31 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



## Functies

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr.                      | SZ 1.610.5000.31  |
| Uitvoering                     | recht   |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen  |
| Materiaal                      | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                      | vernikkeld (mat)  |
| Kleur                          | Overige   |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm  |
| Sleutelwijdte                  | 57 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,  |
| Explosie geteste uitvoering    | Ja  |
| Buigradius (max.)              | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee   |
| Glasvezel versterkt            | Nee   |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee   |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee   |
| Slagvast                  | Ja  |
| Met contraoer             | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 15 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C  |
| Leveringseenheid          | 5 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-Ex, metrisch-lang, M 50 x 1,5, klembereik 25 - 31, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |