

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.612.3200.50

HSK-INOX-Ex

Staat: 04.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.612.3200.50 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.612.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	INOX 1.4305 Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	41 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosie geteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	5 st.

Funcities

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-INOX-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 20 - 25, roestvaststaal 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95
