

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.632.3200.50

## HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.632.3200.50 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen

## Functies

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                      | SZ 1.632.3200.50                                                                                           |
| Uitvoering                     | recht                                                                                                      |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen |
| Materiaal                      | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van PVDF<br>Dichtring: FKM<br>O-ring: FKM                                     |
| Kleur                          | Overige                                                                                                    |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm                                                                                                     |
| Sleutelwijdte                  | 40 mm                                                                                                      |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,                                                                                                       |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                                                                                                         |
| Buigradius (max.)              | Nee                                                                                                        |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                                                                                                        |
| Glasvezel versterkt            | Nee                                                                                                        |
| Halogeenvrij                   | Ja                                                                                                         |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                                                                                                        |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                                                                                                        |
| Slagvast                       | Ja                                                                                                         |
| Met contraoer                  | Nee                                                                                                        |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 14 mm                                                                                  |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -60 °C...130 °C                                                                                            |

# Functies

---

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringseenheid     | 5 st.                                                                                                                             |
| Douanetariefnummer   | 85389099                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0           | 27149109                                                                                                                          |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOX-Ex-d, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, roestvaststaal 1.4404, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105 |

---