

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.636.3200.50**

**HSK-M-EMC-D-Ex**

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.636.3200.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering



## Functies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr.                      | SZ 1.636.3200.50   |
| Uitvoering                     | recht  |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering |
| Kleur                          | Overige  |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                  | 40 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,   |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja   |
| Buigradius (max.)              | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee  |
| Glasvezel versterkt            | Nee  |
| Halogeen vrij                  | Ja   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee  |
| Slagvast                       | Ja   |
| Met contra moer                | Nee  |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 8 mm   |

# Funcities

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C  |
| Leveringseenheid          | 25 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-EMC-D-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, EMC-D, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |