

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.636.3200.50

HSK-M-EMC-D-Ex

Staat: 12.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.636.3200.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering



Functies

Bestelnr.	SZ 1.636.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-EMC-D-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, EMC-D, Ex-e, temp.bereik -20 - 95