

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.660.2100.61 HSK-M-PVDF-Ex

Staat: 29.09.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.660.2100.61 - HSK-M-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.660.2100.61
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van PVDF Dichtring: FPM O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...130 °C

Funcities

Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878437605
ECLASS 8.0	27149109