

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.661.3200.50 HSK-MZ-PVDF-Ex

Staat: 19.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.661.3200.50 - HSK-MZ-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.661.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van PVDF Dichtring: FPM O-ring: FPM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm

# Funcities

---

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...130 °C
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MZ-PVDF-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 20 - 25, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130