

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.662.2100.01 HSK-INOX-PVDF-Ex

Staat: 28.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.662.2100.01 - HSK-INOX-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.662.2100.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik
Materiaal	INOX 1.4305 Kleminzetstuk van PVDF Dichtring: FPM O-ring: FPM
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosie geteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...130 °C
Leveringseenheid	10 st.

Functies

Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878438305
ECLASS 8.0	27149109