

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.687.3201.50 HSK-M-MULTI-Ex

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.687.3201.50 - HSK-M-MULTI-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor meerdere kleinere kabels

Functies

| | |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.687.3201.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor meerdere kleinere kabels |
| Materiaal | Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 40 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contraoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-MULTI-Ex, metrisch, M 32 x 1,5, aantal boringen 4 x 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |