


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.691.1600.61**

**HSK-M-EMC**

Staat: 05.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.1600.61 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SZ 1.691.1600.61  |
| Uitvoering                          | recht   |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR/FKM<br>O-ring: NBR/FKM<br>Kleminzetstuk van polyamide       |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)  |
| Kleur                               | Overige   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K  |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen  |
| Buigradius (max.)                   | Nee   |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee   |
| Halogeen vrij                       | Ja  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee   |
| Slagvast                            | Ja  |
| Met contra moer                     | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee   |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 10 mm   |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C  |
| Schroefdraadlengte        | 10 mm   |
| Leveringseenheid          | 50 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-EMC PG16 lang, voor kabel 7-12 mm, messing vernikkelt, met O-ring |