

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.661.1200.50 HSK-MZ-PVDF-Ex

Staat: 20.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.661.1200.50 - HSK-MZ-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing met extra trekantlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.661.1200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met extra trekantlasting en temperatuurbereik, voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van PVDF Dichtring: FPM O-ring: FPM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6,5 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...130 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878437964
ECLASS 8.0	27149109