Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.691.5000.51

HSK-M-EMC

Staat: 06.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.691.5000.51 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.691.5000.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM O-ring: NBR/FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	57 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 9 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-EMV M 50x1,5, voor kabel 25-31 mm, messing vernikkelt, met O-ring