Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.692.1600.01

HSK-MZ-EMC

Staat: 30.10.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.692.1600.01 - HSK-MZ-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 1.692.1600.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekontlasting.
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MZ-EMC, PG, PG 16, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100