

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.021 Kabelwartel HD

Staat: 25.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.021 - Kabelwartel HD

Compactere bouwvorm en de contraoer is al bij de levering inbegrepen.



Functies

Bestelnr.	HD 2410.021
Uitvoering	Standaard
Voordelen	Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden	Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie
Materiaal	Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600
Levering	Incl. contraoer
Afmetingen	Schroefdraad: M20 x 1,5
Voor kabel-Ø	6 - 12 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,33 kg
Brutogewicht	0,333 kg
Douanetariefnummer	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	HD Wartel M20x1,5 (6-12) + moer 1.4305

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------