


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.611

# Kabelwartel polyamide

Staat: 29.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.611 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2411.611
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 30 mm
Schroefdraad	M16 x 1,5
Schroefdraadlengte	10 mm
Min. kabeldiameter	5 mm
Max. kabeldiameter	10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Sleutelwijdte	22 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M16 x 1,5 Schroefdraadlengte: 10 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 4X
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,546 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M16 x 1,5, voor kabels Ø 5-10 mm

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---