


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.811

# Kabelwartel messing

Staat: 30.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.811 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2411.811
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Messing Afdichting: CR/NBR
Oppervlak	Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 28 mm
Schroefdraad	M16 x 1,5
Schroefdraadlengte	7 mm
Min. kabeldiameter	5 mm
Max. kabeldiameter	10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Sleutelwijdte	20 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M16 x 1,5 Schroefdraadlengte: 7 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 4X
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	0,3 kg
Brutogewicht	0,451 kg

# Funcities

---

Douanetariefnummer	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel messing, grootte: M16 x 1,5, voor kabels Ø 5-10 mm

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---