

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2411.841

## Kabelwartel messing

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.841 - Kabelwartel messing

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 2411.841  |
| Voordelen                           | Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.<br>Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting |
| Materiaal                           | Messing<br>Afdichting: CR/NBR  |
| Oppervlak                           | Vernikkeld   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (5 bar, 30 min.)   |
| Afmetingen                          | Hoogte: 36 mm  |
| Schroefdraad                        | M32 x 1,5  |
| Schroefdraadlengte                  | 8 mm   |
| Min. kabeldiameter                  | 15 mm  |
| Max. kabeldiameter                  | 21 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C  |
| torque                              | 15 Nm  |
| Sleutelwijdte                       | 34 mm  |
| Afmetingen                          | Schroefdraad: M32 x 1,5<br>Schroefdraadlengte: 8 mm  |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid     | 5 st.  |
| Nettogewicht         | 0,475 kg   |
| Brutogewicht         | 0,495 kg   |
| Douanetariefnummer   | 74198090   |
| ETIM 9               | EC000441   |
| ETIM 8               | EC000441   |
| ECLASS 8.0           | 27149109   |
| Product omschrijving | SZ Kabelwartel messing, grootte: M32 x 1,5, voor kabels Ø 15-21 mm |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>VDE                                     |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |