

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2684.600

Lessenaars

Staat: 04.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2684.600 - Lessenaars Roestvaststaal

Lessenaars van roestvaststaal 1.4301, (AISI 304), eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Eenvoudige handling door zelfvergrendelend uitzetijzer. Vervangbaar binnenwerk. Eenvoudige kabelinvoer dankzij gedeelde bodemplaten



Functies

| | |
|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | TP 2684.600 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Deur resp. dubbele deur en lessenaardeksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizing, deur, lessenaardeksel en bodemplaten: in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt |
| Levering | Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Lessenaardeksel met uitzetijzer en knevelsluiting in de behuizing vergrendeld Sluitingen met dubbelbaardbinnenwerk Bodemplaten, gedeeld Montageplaat |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 960 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 730 mm x 780 mm |

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Diepte boven | 480 mm |
| Diepte onder | 400 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 960 mm Diepte boven: 480 mm Diepte onder: 400 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 60 kg |
| Brutogewicht | 65,2 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Product omschrijving | TP-lessenaar, BHD: 800x960x400/D2: 480 mm, roestvaststaal, 1.4301 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |