

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2684.600

## Lessenaars

Staat: 28.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2684.600 - Lessenaars Roestvaststaal

Lessenaars van roestvaststaal 1.4301, (AISI 304), eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Eenvoudige handling door zelfvergrendelend uitzetijzer. Vervangbaar binnenwerk. Eenvoudige kabelinvoer dankzij gedeelde bodemplaten



## Functies

Bestelnr.	TP 2684.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Deur resp. dubbele deur en lessenaardeksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur, lessenaardeksel en bodemplaten: in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Lessenaardeksel met uitzetijzer en knevelsluiting in de behuizing vergrendeld Sluitingen met dubbelbaardbinnenwerk Bodemplaten, gedeeld Montageplaat
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 960 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	730 mm x 780 mm

# Functies

Diepte boven	480 mm
Diepte onder	400 mm
Aantal deuren	1
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 960 mm Diepte boven: 480 mm Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	60 kg
Brutogewicht	65,2 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	TP-lessenaar, BHD: 800x960x400/D2: 480 mm, roestvaststaal, 1.4301

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	TÜV UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK