

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.691.2100.01**

**HSK-M-EMC**

Staat: 11.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.2100.01 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.691.2100.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM O-ring: NBR/FKM Kleminzetstuk van polyamide
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm

# Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-EMV PG21, voor kabel 13-18 mm, messing vernikkelt, met O-ring