


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.400

EMC-kabelwartels

Staat: 08.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.400 - EMC-kabelwartels

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 2843.400 |
| Uitvoering | Kabelwartels, metrisch |
| Product omschrijving | De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contraoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat. |
| Materiaal | Messing Afdichting: CR/NBR |
| Oppervlak | Vernikkeld |
| Opmerking | Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel |
| Min. kabeldiameter | 19 mm |
| Max. kabeldiameter | 28 mm |
| Beschermklasse IP 69K | IP 69K |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 |
| Schermdiameter (min.) | 15 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Brutogewicht | 0,18 kg |

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | SZ EMC-kabelwartels, metrisch, grootte: M40 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) VDE |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
