

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.220 Kastverwarming

Staat: 02.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.220 - Kastverwarming met ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering met ventilator. Continu vermogen 235 – 800 W.



## Functies

Bestelnr.	SK 3105.220
Product omschrijving	Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
Materiaal	Aluminium, geëloxeerd
Levering	PTC-verwarming met ventilator Bevestigingsmateriaal
Continu vermogen	Continu vermogen met ventilator
Ventilatoren geïntegreerd	Ja
Opmerking	Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.

# Funcities

Opmerking	Afwijkende spanningen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden.
Continu vermogen bij 10 °C	400 W
Nominale spanning	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen	Breedte: 142 mm Hoogte: 170 mm Diepte: 101 mm
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Bedrijfstemperatuurbereik	-33 °C...65 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,019 kg
Brutogewicht	1,031 kg
Douanetariefnummer	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK