

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3201.960

## Ringkerntransformator

Staat: 04.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.960 - Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V

Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering.  
Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.

## Functies

Bestelnr.	SK 3201.960
Product omschrijving	Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.
Technische gegevens	Vermogen 110 VA Spanningstolerantie $\pm 10\%$ Primaire aansluiting 3500 mm lang Secundaire aansluiting 1500 mm lang Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
Levering	Ringkerntransformator Bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid	1 st.
Snap-mounting to support rails TS 35	Ja
Geschikt voor bestelnr.	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Afmetingen	Breedte: 105 mm Hoogte: 123 mm Diepte: 55 mm
Nominale spanning	230 V (secundair), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primair), 2~, 50 Hz/60 Hz

# Funcities

---

Nettogewicht	2,2 kg
Brutogewicht	3,214 kg
Douanetariefnummer	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Ringkerntransformator tbv lucht/water-warmtewisselaars, primair 400V 2 fase 50/60Hz, secundair 230V 50/60Hz

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit