

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Ringkerntransformator

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V

Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering.
Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.

Functies

Bestelnr.	SK 3201.970
Product omschrijving	Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.
Technische gegevens	Vermogen 110 VA Spanningstolerantie $\pm 10\%$ Primaire aansluiting 3500 mm lang Secundaire aansluiting 1500 mm lang Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
Levering	Ringkerntransformator Bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid	1 st.
Snap-mounting to support rails TS 35	Ja
Geschikt voor bestelnr.	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Afmetingen	Breedte: 105 mm Hoogte: 123 mm Diepte: 55 mm
Nominale spanning	115 V (primair), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (secundair), 1~, 50 Hz/60 Hz
Nettogewicht	2,1 kg

Funcities

Brutogewicht	2,355 kg
Douanetariefnummer	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Ringkerntransformator tbv lucht/water-warmtewisselaars, primair 115V 50/60Hz, secundair 230V 50/60Hz

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit