

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.699.3800.70**

**HSK-M-PVDF**

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.699.3800.70 - HSK-M-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting



## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SZ 1.699.3800.70  |
| Uitvoering                          | recht   |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: FKM<br>Kleminzetstuk van PVDF   |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)  |
| Kleur                               | Overige   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K  |
| Draadmaat NPT                       | 3/8"  |
| Sleutelwijdte                       | 17 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen  |
| Buigradius (max.)                   | Nee   |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee   |
| Halogeen vrij                       | Ja  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee   |

# Funcities

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Slagvast                  | Ja   |
| Met contraoer             | Nee  |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee  |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 15 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...150 °C  |
| Schroefdraadlengte        | 15 mm  |
| Leveringseenheid          | 50 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-PVDF NPT 3/8", voor kabel 4-8 mm, messing vernikkelt, met O-ring |