

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.025 Vouwfilter

Staat: 26.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.025 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.

Functies

Bestelnr.	SK 3238.025
Uitvoering	voor ventilatoren/ventilatioorosters
Materiaal	Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat Absorberende mat: 100 % polyester
Kleur	wit
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.	3238.3xx 3238.7xx
Afmetingen	Breedte: 114 mm Hoogte: 114 mm Diepte: 14 mm
Afmetingen absorberende mat	Breedte: 120 mm Hoogte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 bij montage in de ventilator/het ventilatiooroster
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,113 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513

Funcities

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK-vouwfilter IP 55, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3238.7xx/3238.3xx, BHD: 114x114x14 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------
