


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Kabelwartel polyamide

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

Bestelnr.	SZ 2411.601
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 22 mm
Schroefdraad	M12 x 1,5
Schroefdraadlengte	8 mm
Min. kabeldiameter	3 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Sleutelwijdte	15 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M12 x 1,5 Schroefdraadlengte: 8 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 4X
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,05 kg
Brutogewicht	0,22 kg

Functies

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M12 x 1,5 voor kabels Ø 3-6,5 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
