


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Kabelwartel polyamide

Staat: 17.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2411.601 |
| Voordelen | Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting |
| Materiaal | Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR |
| Kleur | RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (5 bar, 30 min.) |
| Afmetingen | Hoogte: 22 mm |
| Schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Min. kabeldiameter | 3 mm |
| Max. kabeldiameter | 6,5 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 °C...100 °C |
| torque | 1,8 Nm |
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Afmetingen | Schroefdraad: M12 x 1,5 Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 4X |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Brutogewicht | 0,22 kg |

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M12 x 1,5 voor kabels Ø 3-6,5 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |