

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.308

Blue e+ ventilatierooster

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.308 - Blue e+ ventilatierooster

Het ventilatierooster dient in combinatie met bijbehorende ventilator voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.



Functies

| | |
|-------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3243.308 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Voordelen | Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak Montage zonder gereedschap |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | Ventilatierooster Vouwfilter |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 292 mm Uitsparingshoogte: 292 mm |
| Geschikt voor bestelnr. | SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 323 mm Hoogte: 323 mm Diepte: 44,7 mm |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,94 kg |
| Brutogewicht | 0,95 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Product omschrijving | SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BH: 323 x 323 mm, RAL 9005 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|