

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040 Aansluitlang

Staat: 11.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Aansluitslang

Flexibele en op lengte in te korten aansluitslang incl. wartelmoeren aan beide zijden om de LCP/ LCU op een vaste leiding aan te sluiten.

Functies

Bestelnr.	SK 3311.040
Materiaal	NBR (binnenzijde) met stalen spiraal en weefselinzet
Uitvoering	Rackkoeling
Lengte	1,8 m
Wateraansluitingen	G 1½" binnenschroefdraad
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	16 bar
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	6,302 kg
Brutogewicht	6,779 kg
Douanetariefnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Product omschrijving	SK aansluitslang, voor wateraansluiting onder en boven, voor LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm