

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.200 Ventilatie-rooster

Staat: 07.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.200 - Ventilatioerooster Standaard

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.



## Funcities

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Bestelnr.               | SK 3238.200   |
| Product omschrijving    | Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.                                    |
| Materiaal               | ABS   |
| Kleur                   | RAL 7035  |
| Levering                | Ventilatioerooster<br>Vliesfiltermat  |
| Montage-uitsparing      | Uitsparingsbreedte: 124 mm<br>Uitsparingshoogte: 124 mm   |
| Geschikt voor bestelnr. | SK 3238.1xx   |
| Afmetingen              | Breedte: 148,5 mm<br>Hoogte: 148,5 mm<br>Diepte: 24 mm  |
| Beschermklasse NEMA     | Type 1 met vouwfilter<br>Type 12 met vliesfilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |

# Funcities

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 met vliesfilter/vouwfilter<br>IP 55 met vouwfilter en absorberende mat<br>IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 0,17 kg  |
| Brutogewicht                        | 0,18 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 39269097   |
| ETIM 9                              | EC002513   |
| ETIM 8                              | EC002513   |
| ECLASS 8.0                          | 27180706   |
| Product omschrijving                | SK Ventilatiooroster, 148,5x148,5x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat   |

---

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit                       |

---