Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3334.300

Blue e+ chillers

Staat: 11.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3334.300 - Blue e+ chillers 1,5 - 7 kW

Blue e+ chillers zijn efficiënt, flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van gekoeld water. Bespaart tot 70% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Internationale toelatingen en unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. De intuïtieve bediening via touch display en de intelligente communicatie-interfaces maken de bediening en analyse comfortabel.

Functies

Bestelnr.	SK 3334.300
Voordelen	Blue e+ chillers zorgen voor een centrale en efficiënte koeling van vloeistoffen met een hoge temperatuurnauwkeurigheid en innovatieve DC-invertertechnologie Wereldwijde toepassing door de unieke mogelijkheid voor multispanning (zonder herbedrading) en hoge operationele limieten Maximale veiligheid door geïntegreerd overstroomventiel en bewakingssensoren Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces De compacte en modulaire opbouw garandeert een minimaal plaatsingsoppervlak Pompen met uiterst efficiënte IE3-motoren
Kleur	RAL 7035 structuur
Levering	Compleet aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Meertalige documentatie
Opties	Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 24 IP 54 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32	Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW

Functies

Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32	Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW
Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Bij 50 Hz: 1.850 m³/h Bij 60 Hz: 1.850 m³/h
Nominale spanning	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 820 mm Diepte: 710 mm
Opmerking	Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Temperatuurregeling	e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium	5 °C...35 °C
Temperatuurhysterese	± 0,5 K
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-equivalent (CO2e): 0,44 t
Pompdruk	Bij 50 Hz: 2,9 bar
Volumestroom (koelmedium)	Bij 50 Hz: 15 l/min
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 2,63 kW Bij 60 Hz: 2,9 kW
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 4 A Bij 60 Hz: 3,8 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 15 A

Functies

C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2,53
Watercirculatie	open
Wateraansluitingen	¾" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits	1
Tank	Materiaal: Kunststof PP volume: 12 l
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	90 kg
Brutogewicht	103 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Product omschrijving	SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x820x710 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	IEC CB UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening