

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.510

**Wandmontage-koelaggregaat
TopTherm Blue e**

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.510 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".

Functies

Bestelnr.	SK 3366.510
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Bevestigingsmateriaal voor montage methode "inbouw"
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking	Bij de montage van het koelaggregaat kan het afdekprofiel 3377.000 incl. bevestigingsmateriaal worden gemonteerd. Dit afdekprofiel sluit perfect aan op het koelaggregaat.

Funcities

Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 13,6 A Bij 60 Hz: 13,8 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 43 A Bij 60 Hz: 47 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 910 m ³ /h Intern circuit: 860 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Uitvoering	wandmontage
bijzondere constructie	Vlak
Afmetingen	Breedte: 435 mm Hoogte: 1.590 mm Diepte: 205 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 1 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,84 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,97 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,12 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Trafo beveiligingsschakelaar: 14...20 A
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	69,35 kg
Brutogewicht	73 kg
Douanetariefnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Blue e wandmontage-koelaggregaat, vlak, 1,6 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, plaatstaal, BHD: 435 x 1590 x 205 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
