


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Ventilatormoduul

Staat: 20.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Ventilatormoduul voor LCP Rack/Inline CW

Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.



Funcities

Bestelnr.	SK 3311.010
Product omschrijving	Om het koelvermogen te verhogen kunnen naderhand afzonderlijke ventilatormodulen in de LCP's worden ingebouwd. De bijkomende integratie verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt het energieverbruik van de LCP.
Voordelen	Tijdens bedrijf aan te sluiten Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
Mogelijkheden	Door de inbouw van ventilatormodulen in een LCP wordt de luchtverplaatsing en daarmee het koelvermogen van de betreffende variant verhoogd. Bij voldoende koelvermogen kunnen de ventilatormodulen worden uitgebreid voor het creëren van redundantie. Door het naderhand ombouwen van ventilatoren tot boven de benodigde luchtvolumestroom kan het energieverbruik worden verminderd, omdat de ventilatoren dan met een lager toerental draaien. Ook wordt het geluidsniveau van het apparaat aanzienlijk gereduceerd.
Levering	1 ventilatoreenheid EC-ventilator Aansluitgereed Incl. bevestigingsmateriaal

Funcities

Opmerking	De LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) wordt standaard geleverd met een ventilatormoduul. Om het max. koelvermogen van 30 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen. De LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) wordt standaard geleverd met vier ventilatormodulen. Om het max. koelvermogen van 55 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,078 kg
Brutogewicht	8,503 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------