Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3314.025

Actief moduul


Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3314.025 - Actief moduul voor LCP Rear Door CW

Actief moduul ter ondersteuning van de luchtgeleiding via het passieve moduul. Eenvoudige montage naderhand door het ingangen in de onderhoudsdeur. Regeling aan de hand van de temperatuur in de ruimte of optioneel aan de hand van het drukverschil. I/O-board, sensoren, DC-ventilator, benodigde interfaces en protocollen geïntegreerd.





Functies

Bestelnr.	SK 3314.025
Uitvoering	Ruimtekoeling CW
Voordelen	Verhoging van de volumestroom via de warmtewisselaar, ter verhoging van het koelvermogen
Toepassingsgebieden	In combinatie met de passieve en actieve modulen van het LCP Rear Door CW-assortiment
Mogelijkheden	Regeling van de BLDC-ventilator (borstelloze gelijkstroomventilator) aan de hand van de temperatuur in de ruimte of optioneel aan de hand van het drukverschil, om een softwarematige condenspreventie te waarborgen.
Materiaal	Plaatstaal Koper Kunststof
Oppervlak	RAL 9005, fijnstructuur mat
Opmerking	Voor een softwarematige condenspreventie en weergave van het koelvermogen is een watermoduul benodigd.
Afmetingen	Breedte: 372 mm Hoogte: 2.066 mm Diepte: 123 mm

Functies

Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen	0,47 kW
Nominale stroom (max.)	4,8 A
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...50 °C
Geluidsniveau	Bij 50 % toerental: 77 dB(A) Bij 100 % toerental: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	Bij 50 % toerental: 71 dB(A) Bij 100 % toerental: 78 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	19 kg
Brutogewicht	27 kg
Douanetariefnummer	84145915
Product omschrijving	SK actief moduul voor LCP RD CW, voor hoogte = 2200 mm, RAL 9005 fijnstructuur mat, inclusief 16 st. BLDC-ventilatoren, I/O-board

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Cyber Security Certificate UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit