

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.060 Spanframe

Staat: 25.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.060 - Spanframe

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

## Functies

|                                                           |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                                 | AS 4050.060                                                                                                                                                |
| Uitvoering                                                | Pneumatische spaninrichting                                                                                                                                |
| Product omschrijving                                      | Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/ behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.         |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                                 | Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren. |
| Geschikt voor bestelnr.                                   | 4050.101<br>4055.910<br>4055.911                                                                                                                           |
| Suitable for                                              | Perforex BC 1001 HS<br>Perforex MT 1101<br>Perforex MT 1101 S                                                                                              |
| Afmetingen spanbare behuizingen max.                      | Breedte: 200 mm<br>Hoogte: 300 mm<br>Diepte: 300 mm                                                                                                        |
| Afmetingen spanbare behuizingen min.                      | Breedte: 85 mm<br>Hoogte: 70 mm<br>Diepte: 70 mm                                                                                                           |
| Leveringseenheid                                          | 1 st.                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht                                              | 25 kg                                                                                                                                                      |
| Brutogewicht                                              | 25 kg                                                                                                                                                      |
| Douanetariefnummer                                        | 84669360                                                                                                                                                   |

# Functies

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9               | EC003010                                                                                                                                                                                                |
| ETIM 8               | EC003010                                                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0           | 36609190                                                                                                                                                                                                |
| Product omschrijving | AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm |